




対辺 8mmスパナ掛け

スパナ掛け付きで  
固着したネジも  
ラクラク取りはずし!!



電ドラボール 替ビット ラインアップ *New*  
端子台を傷つけないスリム形状、被覆チューブ付き。



| 品番No.     | サイズ         | 台紙サイズ(mm) | 内装(本) | 外装(本) | JAN(4907587) |
|-----------|-------------|-----------|-------|-------|--------------|
| USB161100 | φ1×φ4.5×100 | 160×35×8  | 10    | 200   | 007704       |
| USB162100 | φ2×φ5×100   | 160×35×8  | 10    | 200   | 007711       |
| USB162150 | φ2×φ5×150   | 180×35×8  | 10    | 200   | 007728       |
| USB163100 | φ3×φ6×100   | 160×35×8  | 10    | 200   | 007735       |
| USB166100 | φ6×φ6×100   | 160×35×8  | 10    | 200   | 007742       |

●オープン価格

替ビット スパナ掛け付 *New*

| 品番No.       | サイズ       | 台紙サイズ(mm) | 内装(本) | 外装(本) | JAN(4907587) |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|--------------|
| USB162100S8 | φ2×φ6×100 | 160×35×8  | 10    | 200   | 026552       |
| USB163100S8 | φ3×φ7×100 | 160×35×8  | 10    | 200   | 015822       |

●オープン価格

**△ご注意**

- 必ず電動工具本体の取扱説明書をお読みください。
- 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
- 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
- ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

- POINT 01** スパナやモンキーレンチを掛けることが可能。高トルクが必要な箇所で活躍します。
- POINT 02** ショート事故、ワークへの傷つけ防止のための被覆チューブ付き。  
※絶縁ではありません。スパナ掛け部は導通しますので、取扱いにはご注意ください。
- POINT 03** 錆びついて固着したネジを緩めたり高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745  
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167  
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309  
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

www.vessel.co.jp

お求めは…

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

20051523.05


*New*  
電ドラボール

No. 220USB-1/ 220USB-5



ドライバーは進化する。  
替えビットも進化する。

*New*  
スパナ掛け付  
新登場!



日本製

USB充電

6.35mm

高輝度 LED

3.6V 800mAh

Li-ion Battery

早締めはモーター  
でラクラク!!

# 電動 × 手動

本締めはいつもの  
ドライバー感覚で!!

電気・設備工事 盤の組み立て 機器・装置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY

圧倒的な使いやすさを誇るベッセルボールグリップドライバーが大きな進化を遂げる。  
リチウムイオンバッテリーとモーターを搭載した電動アシストの新提案。さらに、使いやすさの頂点へ。

軽量  
腰サックに入れてもラクラク!!



スイッチ  
軽い力で正転・逆転が操作できる、スライドスイッチ



Micro USB type B  
USB 充電  
充電ポート  
USB端子で簡単充電



3.6V  
800mAh  
バッテリー充電ランプ  
Li-ion Battery



※回路保護のため、電動使用時に2N・m以上の負荷がかかると、赤色に点滅し動作が停止します。また、充電が15%以下になると同様に赤色に点滅します。

高輝度  
LED  
LEDライト

暗い現場でも活躍する高輝度LEDライト



スリーブチャック  
両頭・片頭ビットが使えます



電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル!  
ベッセルの電動ボールグリップドライバー。

6.35mm  
高速回転で作業効率UP!  
無負荷回転数: 280min<sup>-1</sup>  
ご使用できるネジ径: M6まで  
トルク範囲: 電動~2N・m/手動~10N・m



| 本体仕様         |                       |
|--------------|-----------------------|
| 品名           | 電ドラボール                |
| 型番           | 220USB-1/220USB-5     |
| バッテリー容量      | Li-Ion 3.6V 800mAh    |
| 回転数(無負荷)(最大) | 280min <sup>-1</sup>  |
| トルク(最大)      | 2N・m(電動)              |
| 耐久トルク(手動時)   | 10N・m                 |
| スリーブ         | 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック  |
| 適用ビット        | 対辺6.35mm 片頭・両頭ビット     |
| 充電時間         | 約60分                  |
| 充電回数 ※       | 約500回                 |
| 連続使用時間       | 約40分(無負荷時)            |
| ネジ締め付け回数     | 約200回(M4×20mm)        |
| 充電方式         | Micro USB-typeB USB充電 |
| 入力(最大)       | 5V 1A                 |
| 重量           | 160g(付属品含まず)          |
| 動作環境 / 充電環境  | -10℃~45℃ / 0℃~40℃     |

| 充電器仕様 |                    |
|-------|--------------------|
| 入力    | AC100~240V 50/60Hz |
| 出力    | 5V 1A              |

※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。  
※バッテリーの交換はできません。

使い方

- 1) スイッチを前方に押しと右回転、手前に引くと左回転します。
- 2) 姿勢を整えて、グリップをしっかりと握ってください。



- 3) スイッチを操作し回転させてください(仮締め)。
- 4) 着座した瞬間にスイッチから手を離して、握り直してゆっくりと手締めを始めてください(本締め)。「ロックがかかる」手ごたえがあります。



《お願い》 過度な負荷は故障につながります。特に、両手でないと緩まないようなネジへのご使用は避けてください。ドライバーが腰サックに入るようにギア部を小型設計しております。

No. 220USB-1  
電ドラボール  
・USBケーブル付  
・ビット1本付属

USB充電ケーブル(1m)  
※ACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。

外装: 5セット

| 品番No.    | 付属品                              | JAN(4907587) |
|----------|----------------------------------|--------------|
| 220USB-1 | ビット: 2 (100mm)<br>USB充電ケーブル (1m) | 010711       |

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm

No. 220USB-5  
電ドラボール  
・ACアダプター付  
・ビット5本付属

専用ACアダプター  
USB充電ケーブル(1m)

外装: 5セット

| 品番No.    | 付属品                                        | JAN(4907587) |
|----------|--------------------------------------------|--------------|
| 220USB-5 | ビット: 5 (100mm)<br>専用ACアダプター、USB充電ケーブル (1m) | 010728       |

●オープン価格 パッケージサイズ…幅105mm×高さ250mm×奥行き75mm