

打診棒スティックシリーズ

スティックタイプは音がよく聞こえます!

カーボンシャフトは強さが違う!

NEW スプリングネック式 打診棒スティック 50/75


疲れない
秘密は
このしなり!!

YouTube
使用イメージ動画



タイル目地になじむスプリングネック構造!!

Point! ●タイル目地になじみ、反発を抑えます。



▲スプリングネック構造



▲スプリングネック式打診棒スティック 50

▲スプリングネック式打診棒スティック 75



▲先端部

SPECIFICATION

商品名	商品番号	定価	球径(約)	全長	シャフト部	全重量(約)	JANコード
NEW スプリングネック式打診棒スティック 50	02926	5,200	19φ	525mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	160g	4962819029268
NEW スプリングネック式打診棒スティック 75	02927	6,400	19φ	760mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	180g	4962819029275

レンコン玉打診棒スティック


Point! ●前後左右に振って使用可能!
●回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。



左右に振って



前後に振って



▲レンコン玉打診棒スティック 70



▲レンコン玉打診棒スティック 110

▲床などの点検に

▲天井などの点検に

SPECIFICATION

商品名	商品番号	定価	球径(約)	全長	シャフト部	全重量(約)	JANコード
レンコン玉打診棒スティック 70	00960	11,200	60mm	695mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	280g	4962819009604
レンコン玉打診棒スティック 110	00961	13,000	60mm	1095mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	340g	4962819009611




▲先端部

打診棒スティック



▲打診棒スティック 35



▲打診棒スティック 65



▲打診棒スティック 90



▲打診棒スティック 100-24



▲ステンでカボチャ玉(大)打診棒スティック C-110

SPECIFICATION

商品名	商品番号	定価	球径(約)	全長	シャフト部	全重量(約)	JANコード
打診棒スティック 30	01141	3,120	19φ	430mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	100g	4962819011416
打診棒スティック 65	01565	3,870	19φ	630mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	110g	4962819015650
打診棒スティック 90	01444	5,070	19φ	930mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	200g	4962819014448
打診棒スティック 100-24	01086	5,280	19φ	1050mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	230g	4962819010860
ステンでカボチャ玉(大)打診棒スティックC-110	01085	7,920	ステンレス22φ異型球	1050mm	カーボンシャフト・ゴムグリップ	230g	4962819010853



▲ステンでカボチャ玉(大)打診棒スティック C-110 先端部

