




人気のNo.170に  
遮熱タイプが登場!



■遮熱ヘルメットの性能 (ヘルメット内部温度比較)



約10°C  
温度差

**【試験方法】**  
ハロゲンランプ300W 照射距離30cm 室内温度25±2°  
測定位置 天頂部とヘルメット内部の温度  
※社内試験結果



No.170FSH-OT

価格: ¥3,600-

JAN:4962087112617

品番 No.170FSH-OT

日本製



飛来・落下物用



墜落時保護用



電気用  
(使用電圧7,000V以下)

製品重量: 約 392g

スチロールライナー入り

厚生労働省保護帽検定合格品

その他にシールド付き

遮熱ヘルメット  
397FSH-S-C も  
あります。  
定価¥8,000-



## 遮熱ヘルメット

### 【遮熱樹脂】

遮熱材を樹脂に練り込んだ素材を使用。

温度差約 - 10 °C \*社内試験結果による。

練り込むことで帽体のキズや塗装剥がれによる遮熱効果の低下がありません。

### 【特長】

- ・軽量、フィット感を追求した人気モデル
- ・帯電防止処理をしていますので、ほごりが付きにくい
- ・輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制  
※輻射熱とは、太陽などの遠赤外線熱線によって直接伝わる熱
- ・熱による不快なストレスから快適な作業へ効率アップ

\*詳しくは営業担当へお問い合わせください

673-0443 兵庫県三木市別所町巴 21-1 電話番号: 0794.83.7777 Fax 番号: 0794.83.0006

WWW.TOYO-SAFETY.CO.JP

No.7187

フリーサイズ

No.7187 デオタオルキャップ



# DEO 「汗をにおわせない」 TOWEL CAP デオタオル キャップ

## 抗菌 防臭



**POLYGIENE**  
FRESHNESS

抗菌加工でニオイの原因となる  
繊維状のバクテリアの増殖を抑制します。

### POINT

- 洗っても取れない抗菌加工
- 立体縫製で被りやすい
- 額部は二重生地で汗を強力ガード
- 首元に保冷材ポケット付き※1
- ヘルメットのインナーに

※1 当製品には保冷材は含まれておりません。




TOYO SAFETY

### 付け方の説明

STEP1: タオルの長い方を  
前にして被る



STEP2: タレを下にし頭の  
後ろで結ぶ。



STEP3: 完成



### 抗菌防臭機能の説明



**POLYGIENE**  
FRESHNESS

「汗をにおわせない」

環境に配慮した抗菌防臭効果を実現する天然銀イオン抗菌テクノロジー [Polygiene(ポリジーン)]  
を使用、高い柔軟性で、臭いの元である繊維上のバクテリアの増殖を99%以上抑制。  
100回洗濯後も効果が落ちない持続性で、悪臭の発生を抑え、衛生的な状態を保ちます。

### 洗濯



### △注意

- ・色物は若干色落ちする恐れがあります。他の衣類と一緒には洗わないでください。
- ・濡れた状態や濡れた物との摩擦で色落ち、色褪せする恐れがあります。
- ・強く絞ってください。
- ・五十の縮みが発生します。

### 素材

本体: 綿100% テープ部分: ポリエステル100%

明日の安全をひらく

**TOYO SAFETY**

URL: <https://www.toyo-safety.co.jp>

日本ヘルメット工業会会員

東洋物産工業株式会社

〒673-0443 兵庫県三木市別所町E21-1

☎ 消費者相談室: 0794-83-0155

Made in China 80E-09

# 定価： ¥ 2,400-

# 発売予定：4月中旬